

敷楽表だから可能にした(モノフィラメント糸)  
**樹脂製プラスチック床材**  
**「洗える衛生畳」**

# 介護

新しい時代に向けて、東レペフ加工品が幸福なライフスタイルへの願いを込めて作り上げた「洗える衛生畳」衛生面や安全性に配慮した床材として、お手入れがカンタンで安心・安全を提供する床材です。



水洗いが  
できて、  
いつも清潔

# に最適



段差解消のため  
超薄型設計の  
バリアフリー  
仕様



低スベリ性  
滑りにくく  
安心です




転倒の衝撃を  
やわらげます  
車椅子にも対応  
しています





## 居室、廊下等で滑ったり、つまづくことにより転倒し、障害事故が多く発生しています。

### 床の硬さ試験




### 【試験方法】

JIS A 6519 床の硬さ試験「体育館用鋼製床下地構成材」に準拠。(注) ※  
 ※転倒衝撃時の床の硬さ測定装置を用い、20cmの高さより鉄球を自由落下させ、床に衝突した時の加速度の最大値(G)を測定する試験方法。

## 畳はフローリングより滑りにくいって、ご存知ですか？

### 摩擦係数試験(静摩擦係数)




### 摩擦係数測定結果 東レペフ加工品(株)社内評価試験

(単位:g)	敷楽表(引目織)		敷楽表(目積織)		天然イ草(引目織)		フローリング	
	静摩擦係数	動摩擦係数	静摩擦係数	動摩擦係数	静摩擦係数	動摩擦係数	静摩擦係数	動摩擦係数
タテ(経糸方向)	460	400	450	420	520	430	240	240
ヨコ(イ草方向)	320	300	360	340	220	200		

【試験方法】JIS K 7125 摩擦係数試験に準拠。

## 天然イ草のような毛羽立ち・糸切れ・膨れが少なく、汚れにも強い畳です。

### キャスタチェア試験(溝の深さ測定) JIS 1021-11 「繊維製床敷物試験方法」



【試験方法】キャスタチェア試験方法 設定90kgの総荷重を3個のキャスタに載せ、回転速度19rpm

### テーパ型摩耗試験 JIS 1021-11 「繊維製床敷物試験方法」



【試験方法】テーパ型摩耗試験 摩耗輪H=38 荷重1kg 連続500回

## 用途に合わせた3タイプ。豊富なカラーバリエーションを取り揃えております。

### 標準タイプ(縁付き仕上げ)

区分	サイズ	厚み	標準設計価格
五八間	幅880×1760mm	15~60mm	30,000円/畳
本間間	幅955×1910mm	15~60mm	35,000円/畳

### ハードタイプ(縁付き仕上げ)

区分	サイズ	厚み	標準設計価格
五八間	幅880×1760mm	15~60mm	30,000円/畳
本間間	幅955×1910mm	15~60mm	35,000円/畳

### 車椅子対応品

### ソフトタイプ(縁付き仕上げ)

区分	サイズ	厚み	標準設計価格
五八間	幅880×1760mm	40~60mm	30,000円/畳
本間間	幅955×1910mm	40~60mm	35,000円/畳

※縁無し仕上げについては、都度お見積りをお願いいたします。  
 ※掲載の商品は2015年7月現在のものです。仕様規格は予告なしに変更することがあります。  
 ※風呂場等での高温多湿の場所ではカビが発生する場合がありますので、ご使用にならないで下さい。  
 ※印刷物のため、実物と多少色調が異なることがありますので、ご了承下さい。  
 ※角張った物、重い物、キャスターの付いた物を畳の上に置く場合は、必ず当て物をしてください。当て物がないと凹みが生じます。  
 ※畳の上に置いた物は引きずらないようにしてください。引きずると表面に傷がつかます。  
 ※上記表示はすべて税抜き価格です。

ソフトタイプはクッション性を重視した商品のため、重量物は置かないで下さい。不安定になり転倒する危険性があります。

お問い合わせは  
 販売代理店・畳施工店

## 資材製造・販売元 東レペフ加工品株式会社 アメニティー事業室

大阪支店 大阪市中央区博労町1丁目8番2号 三共興筋本町ビル10階  
 〒541-0059 TEL:(06)6263-6232 FAX:(06)6263-6257  
 東京支店 東京都中央区新川2丁目9番6号 シュテルン中央ビル6階  
 〒104-0033 TEL:(03)6891-4646 FAX:(03)6891-4645